


**SNMG 150612, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Type	CA125P
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 330 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 150612
Antal skift/skær	8
Spånryder	PH
Tilspænding f	0,3 - 1 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning