

**WNMG 080412 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252117 CA125P
GTIN	4960664017218
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA125P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Tilspænding $f$	0,14 - 0,55 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	WQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning