

**WNMG 080404 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånryder	WQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding $f$	0,14 - 0,55 mm/o
Antal skift/skær	6
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning