


**WNMG 080404 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Type	CA125P
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,06 - 0,42 mm/o
Spånbryder	WP
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	150 - 320 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning