


**WN.G 080404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA125P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tolerance	M
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbrøder	PMG
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	WN.G 080404
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

150 - 320 m/min

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning