

**WNMG 080404, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	6
Spånryder	HQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Tilspænding f	0,07 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning