


**WNMG 080408 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 320 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Spånryder	WP
Skæredybde a_p	0,3 - 1,2 mm
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning