


**CC.T 09T304, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T304-HQ CA125P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM

Spånbryder

HQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning