


**CC.T 060202, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT060202-HQ CA125P
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Type	CA125P

Spånbryder

HQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning