

**CC.T 09T302, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 180 m/min
Type	CA125P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T302-HQ CA125P
Antal skift/skær	2
Spånryder	HQ
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Tolerance	M

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning