

**CCMT 060204 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,07 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Type	CA125P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Primær anvendelse	P
Spånryder	WP
ISO-kode, vendeskærsplade	CCMT 060204
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 180 m/min
Tolerance	M

Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning