


**CCMT 060204, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Skæremateriale	HM
Type	CA125P
Spånryder	GK
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Tolerance	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 260 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning