

**CCMT 120408, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260204 CA125P
GTIN	4960664017621
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA125P
Spånbryder	GK
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

60 - 260 m/min

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning