

**CC.T 09T304, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA125P
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 260 m/min
Spånbryder	GK
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning