

**CCMT 09T308 Wiper, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260100 CA125P
GTIN	4960664017515
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	WP
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 180 m/min
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T308
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA125P
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding $f$	0,07 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Skæremateriale	HM
Tolerance	M

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning