

**DC.T 11T304, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Type	CA125P

Spånbryder

HQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning