

**DC.T 11T302, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	2
Spånbrøder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Tolerance	M
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skærebetingelse

let afbrudt

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning