

**DC.T 070204, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 CA125P
GTIN	4960664018130
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA125P
Tolerance	M
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spånbrøder	HQ
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 070204
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning