

**DC.T 11T308, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA125P
GTIN	4960664018116
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Type	CA125P
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	let afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 260 m/min
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbrøder	GK
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning