

**CNMG 120404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250102 CA115P
GTIN	4960664042913
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	PQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Type	CA115P
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning