

**DC.T 11T304, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 CA125P
GTIN	4960664018109
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Type	CA125P
Spånbrøder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T304
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

90 - 260 m/min

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning