

**VBMT 110304, Type: CA125P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CA125P
GTIN	4960664016662
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Type	CA125P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånryder	HQ
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	110 - 260 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning