


**CNMG 120404 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250103 CA115P
GTIN	4960664042357
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Spånryder	WP
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Tilspænding $f$	0,06 - 0,42 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Type	CA115P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning