


**CNMG 120408 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250105 CA115P
GTIN	4960664042364
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Spånbryder	WP
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	CA115P
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning