

**CNMG 120408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250104 CA115P
GTIN	4960664042920
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	PQ
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	CA115P
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning