


**CNMG 120412, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Type	CA115P
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	PMG
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

