

**CNMG 120416, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250373 CA115P
GTIN	4960664042715
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	PH
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Hjørneradius	1,6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning