

**CNMG 190612, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250383 CA115P
GTIN	4960664043019
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Skæremateriale	HM
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 190612
Spånbrøder	PH

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning