


**CNMM 190612, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250503 CA115P
GTIN	4960664043194
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Type	CA115P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	PX
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMM 190612
Skæredybde a_p	1 - 11 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning