

**TNMG 220404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251586 CA115P
GTIN	4960664046355
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220404
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Spånbrøder	PMG
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning