

**VBMT 160408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261184 CA115P
GTIN	4960664040490
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160408
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	140 - 340 m/min
Spånbrøder	HQ
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	kontinuerlig

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning