



Drejevendeskersplatte WNMG 080404, til sletbearbejdning, Wiper, Type: CA115P



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252013 CA115P
GTIN	4960664044153
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,3 - 1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
Spånryder	WP
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	P

Type	CA115P
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning