

**CNMG 120404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250210 CA115P
GTIN	4960664045990
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Type	CA115P
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	PMG
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning