

**VBMT 160404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261182 CA115P
GTIN	4960664040483
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 160404
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	HQ
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 340 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA115P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning