


**CNMG 120404 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250211 CA115P
GTIN	4960664042401
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tilspænding f	0,14 - 0,5 mm/o
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA115P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Spånbrøder	WQ
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning