

**CNMG 120408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250371 CA115P
GTIN	4960664042692
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA115P
Spånbrøder	PH
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120408
Skæredybde a_p	1 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning