


**CNMG 120408 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250213 CA115P |
| GTIN                | 4960664042418 |
| Artikelklasse       | 25E           |

**Teknisk beskrivelse**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Hjørneradius                             | 0,8 mm                |
| Skæremateriale                           | HM                    |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,5 - 3 mm            |
| Skærebetingelse                          | kontinuerlig          |
| Spånryder                                | WQ                    |
| Type                                     | CA115P                |
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 180 - 400 m/min       |
| Tilspænding $f$                          | 0,14 - 0,5 mm/o       |
| Antal skift/skær                         | 4                     |
| Primær anvendelse                        | P                     |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubsletbearbejdning |
| ISO-kode, vendeskærsplatte               | CNMG 120408           |

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning