

**CNMG 120408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250212 CA115P
GTIN	4960664046003
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	CA115P
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Spånbrøder	PMG
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120408
Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

