


**CNMG 120412 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250215 CA115P
GTIN	4960664042425
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA115P
Spånryder	WQ
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	1,2 mm
Tilspænding $f$	0,14 - 0,5 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning