


**CNMG 160608, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250376 CA115P
GTIN	4960664042722
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160608
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,28 - 0,88 mm/o
Spånryder	PH
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Type	CA115P
Skæredybde a_p	1 - 10 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning