

**CNMG 160612, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250377 CA115P
GTIN	4960664042982
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	1,2 mm
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Spånbyrder	PH
Skæredybde $a_p$	1 - 10 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Tilspænding $f$	0,28 - 0,88 mm/o
Primær anvendelse	P
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning