

**CC.T 060202, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260091 CA115P
GTIN	4960664045389
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 270 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT060202-HQ CA115P
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	HQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA115P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skæredybde  $a_p$ 

0,5 - 2,5 mm

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning