


**CCMT 120412, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260206 CA115P
GTIN	4960664045372
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120412
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 340 m/min
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Spånryder	GK

Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning