


**CNMM 120412, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250492 CA115P
GTIN	4960664043057
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,2 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMM 120412
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,25 - 0,9 mm/o
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	PX

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning