

**DC.T 11T304, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 CA115P
GTIN	4960664045907
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	HQ
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA115P
Skæremateriale	HM

Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning