


**Drejevendeskersplatte SNMG 120404, til sletbearbejdning, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251162 CA115P
GTIN	4960664041008
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Spånbrøder	PQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Type	CA115P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning