


**SNMG 120408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251356 CA115P
GTIN	4960664041145
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Skæremateriale	HM
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Antal skift/skær	8
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	1 - 11 mm
Spån Bryder	PH
Tilspænding f	0,3 - 1 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	170 - 380 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning