


**SNMG 120408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251254 CA115P
GTIN	4960664046294
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Type	CA115P
Spånryder	PMG
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning