

**TNMG 160404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251582 CA115P
GTIN	4960664046324
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	CA115P
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Spånbrøder	PMG
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Tilspænding $f$	0,15 - 0,5 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Primær anvendelse	P

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning