

**TNMG 160408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251474 CA115P
GTIN	4960664042029
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Spånbrøder	PQ
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning